



# Czytnik kart transponderowych CK-02/2

WX-005-0012



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Czytnik kart transponderowych służy do szybkiej identyfikacji i logowania operatorów do systemu wagowego lub identyfikacji pojazdów w wagach samochodowych.

Zastosowanie:

Wyposażenie dodatkowe przemysłowych wag tensometrycznych. Możliwość identyfikacji operatora wagowego. Możliwość identyfikacji pojazdów w wagach samochodowych.

Budowa:

Czytnik kart transponderowych CK-02 został wykonany w obudowie plastikowej, z mocowaniem ze stali nierdzewnej. Stosowane są dwa rodzaje mocowań; w zależności od modelu.

Przeznaczenie:

Przeznaczony dla wag samochodowych WMT. Montowany w znacznej odległości od terminala (np. przy szlabanach). Komunikacja RS485, zasilanie 9-24V AC z modułu WMT.