



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,UWS

MW-04-1 Modulo di pesata



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Costruzione	
Punteggio IP	IP 65
Struttura	aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, Ethernet
Modulo 4I/4O	YES
Modulo addizionale per piattaforma di pesata	max. 4 pcs (metrological parameters as in the main weighing platform)
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	25 W
Parametri metrologici	
Quantita massima di divisioni gestite dal convertitore	838 860 ×10
Minimum volatge per verification unit	0,4 μV
Impedenza della cella al carico minimo	80 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω

Parametri metrologici	
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V DC
Incremento massimo del segnale	19,5 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + shield
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	300×250×130 mm
Peso netto	2,5 kg
Peso lordo	3,32 kg
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	2 (max 4)

Compatibile con

Moduli aggiuntivi della piattaforma

RS 232 – USB Converter

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- Mw Manager [WX-010-0113]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions



MW-04