



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,UWS

## MW-04-1 Tartım Modülü



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, Ethernet
4I/4O modülü	YES
İlave tartı platformu modülü	max. 4 pcs (metrological parameters as in the main weighing platform)
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Metrolojik parametreler	
Dönüştürücüden maksimum bölüm sayısı	838 860 ×10
Doğrulama birimi başına minimum voltaj	0,4 µV
Minimum load cell impedance	80 Ω
Yük hücresi maksimum empedansı	1200 Ω

### Metrolojik parametreler

Yük hücresi besleme gerilimi	5V DC
Maximum increase of signal	19,5 mV
Yük hücresi bağlantısı	4 or 6 wires + shield

### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	-10 ÷ +40 °C
----------------------	--------------

### Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları	300×250×130 mm
Net ağırlık	2,5 kg
Brüt ağırlık	3,32 kg
Çok kademeli	YES

### Fonksiyonel özellikler

Maksimum platform sayısı	2 (max 4)
--------------------------	-----------

## İle uyumlu

Modülleri ek platformları

RS 232 – USB Converter

## Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları



MW-04