



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,V3C

# Multifunktionswaage CY10.300.C3.K.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max]	300 kg
Min. Belastung	2000 g

<b>Messtechnische Parameter</b>	
Zifferschritt [d]	100 g
Eichwert [e]	100 g
Tarierbereich	-300 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	10 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	extern
OIML-Klasse	III
<b>Physikalische Parameter</b>	
Nivelliersystem	manuell
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	500x700 mm
Verpackungsgröße	850x800x270 mm
Nettogewicht	22,7 kg
Bruttogewicht	26,5 kg
Kabellänge	2,5 m
Mehrbereich	JA
<b>Konstruktion</b>	
Schutzart	IP 43
Gehäuse	Metall + ABS
<b>Kommunikationsschnittstellen</b>	
Schnittstellen	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Elektrische Parameter</b>	
Stromversorgung	12÷15V DC
Stromverbrauch	1A
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C
Lagertemperatur	-25 ÷ +70 °C
<b>Besonderheiten</b>	
Max. Anzahl der Plattformen	max.2

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Zubehör

MediaBox  
1-Sensor Plattformen Stahl lackiert  
RFID-Tag  
Netzteile  
Modul für zusätzliche Wägeplattformen

Schutzhauben  
Barcodescanner  
Etikettendrucker  
Kabel RS 232, RS 485  
Fingerabdruck-Leser

## Software

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Evidenz [WX-010-0038]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts

