



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,V4Z

Waage WLY 3/6.D2.FPVO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory

Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|--------------------------|-----------|
| Wägebereich [Max] | 3 / 6 kg |
| Min. Belastung | 25 g |
| Zifferschritt [d] | 0,5 / 1 g |
| Eichwert [e] | 0,5 / 1 g |
| Tarierbereich | -6 kg |
| Wiederholbarkeit | 0,5 / 1 g |

| Messtechnische Parameter | |
|------------------------------|---|
| Linearität | ±0,5 / 1 g |
| Stabilisierungszeit | 3 s |
| Justierung | extern |
| OIML-Klasse | II |
| Physikalische Parameter | |
| Nivelliersystem | halbautomatisch – LevelSENSING |
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Kabellänge | 1 m |
| Waagschale | 195×195 mm |
| Verpackungsgröße | 530×310×150 mm |
| Nettogewicht | 2,7 kg |
| Bruttogewicht | 4,5 kg |
| Konstruktion | |
| Schutzart | IP 43 |
| Kommunikationsschnittstellen | |
| Schnittstellen | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang), Wi-Fi |
| Elektrische Parameter | |
| Stromversorgung | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waage: 10 – 28V DC 1A max |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | +15 – +30 °C |
| Lagertemperatur | -25 – +70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 85% RH ohne Kondensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

Transponderkartenleser

Netzteile

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Anschlusskabel für Zigarettenanzünder

Barcode-Scanner

Unterflurwägung

Kabel RS 232, RS 485

Etikettendrucker

Zusätzliche Module

Displays

E/A Kabel

Tastaturen, Taster

Wandhalterung, Stativ

Thermische Drucker

Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Sätze

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1

Kabel RS 232, RS 485

Modul für zusätzliche Wägeplattformen

Konverter RS 232 – USB

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

• E2R Wägung [WX-010-0099]

• E2R Evidenz [WX-010-0038]

• Audit Trail Reader [WX-010-0186]

• E2R FPVO [WX-010-0051]

• RAD Key [WX-010-0005]

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


Abmessungen des Geräts



F1 version



D2 version



C2 version

