



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,V5V](https://radwag.com/de/info,w1,V5V)

# Wägeplattform PL/150/H3/5



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	150 kg
Zifferschritt [d]	50 g
Konstruktion	
Schutzart	IP 68
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Waageschale	Edelstahl AISI304
Physikalische Parameter	
Waageschale	400×600 mm
Verpackungsgröße	680×490×230 mm

**Ablesegenauigkeit** – Erwartungswert, abhängig von den Parametern des verwendeten Messumformers.




# Zubehör



Wägeterminal PUE 5  
 Wägeterminal PUE 7.1  
 Wägeterminal PUE HX7

Wägeterminal PUE C315  
 Wägeterminal PUE HY10  
 Wägeterminal PUE H315



## Abmessungen des Geräts




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm