



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,V90

C315.8B.300.C-1 スロープ付きベッドスケール

WM-002-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小表示 [d]	100 g
風袋範囲	-300 kg
OIMLクラス	III

物理的パラメータ

ディスプレイ	4,3" LCD (構造)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1150×400×110 mm
正味重量	16 kg

物理的パラメータ

総重量 17,5 kg

通信インターフェース

通信インターフェース RS232

電気的パラメータ

電源 100 – 240 V AC 50/60 Hz オプション

消費電力 max. 5 W

バッテリー駆動時間 8 フィルター用

環境条件

動作温度 0 – +40 °C

相対湿度 10% – 85% RH 最大距離



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

ディスプレイ

ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – イーサネットコンバータ

AP2-1 電流ループユニット

RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – USB コンバータ

RS 232 – RS 485 コンバータ

レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]

• R-Lab [WX-010-0080]


• R-Panel [WX-010-0187]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.8B



C315.4B