



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,V90

C315.8B.300.C-1 Rampalı Yatak Terazisi

WM-002-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Maksimum yük [Max] | 300 kg |
| Okuma için ruluęu [d] | 100 g |
| Dara aralıęı | -300 kg |
| OIML sınıfı | III |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 4,3" LCD (aydınlatma ile) |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1150x400x110 mm |
| Net aęırlık | 16 kg |
| Brüt aęırlık | 17,5 kg |

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü RS232

Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz + batarya

Maksimum güç tüketimi 5 W

Batarya ile çalışma süresi için 8 saat

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı 0 – +40 °C

Atmosferik nem 10% – 85% RH yoğunlaşma yok

MDR yönetmelikleri kapsamında, bu tartı tıbbi bir cihaz değildir.



Additional fee for verification

Aksesuarlar (Additional Fee)

Güç adaptörü

RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)

Çakmak prizine uygun besleme kabloları

Display

RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – Ethernet Dönüştürücü

RS 232 – USB Dönüştürücü

RS 232 – RS 485 Dönüştürücü

Fiş yazıcı


Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

Cihaz boyutları G x D x Y



C315.8B



C315.4B