



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,V90

C315.8B.300.C-1 Rampalı Yatak Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	300 kg
Okuma up doğruluğu [d]	100 g
Dara aralığı	-300 kg
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	LCD (backlit)
Ambalaj boyutları	1150×400×110 mm
Net ağırlık	16 kg
Brüt ağırlık	17,5 kg

Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232
Opsiyonel arayüzler	RS232
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery
Maksimum güç tüketimi	5 W
Batarya ile çalışma süresi	up to 8 h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	0 ÷ +40 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 85% RH no condensation



Extra payment for verification

Aksesuarlar

Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Display
Display
RS 232, RS 485 cables


RS 232 – Ethernet Converter
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232, RS 485 Kabloları
RS 232 – USB Converter
RS 232 – RS 485 Converter
Fiş yazıcı

Yazılım


• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları



C315.8B



C315.4B