



# Balance de précision CY10.6/12.F1.K

More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,VBJ](http://radwag.com/fr/info,w1,VBJ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

 Autotest	 Dosing	 Percent Weighing	 Parts counting
 Peak hold	 Formulation	 Newton unit measurement	 Statistics
 Checkweighing	 IR sensors	 GLP Procedures	 Animal weighing
 Pipettes Calibration	 Air density correction	 Density determination	 Differential weighing
 Ambient conditions monitoring	 Statistical Quality Control	 Packaged Goods Control	 ALIBI Memory
 Wi-Fi			

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max] 6/12 kg

Capacité minimale [Min] -

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Précision de lecture	0,1/0,2 g
Échelon de légalisation [e]	-
Étendue de tare	-12 kg
Répétabilité	0,6 g
Linéarité	±0,1 g
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	-
<b>Paramètres physiques</b>	
Système de niveling	manuel
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	300×300 mm
Dimensions de colis	570×390×170 mm
Masse nette	6,2 kg
Masse brute	7 kg
Longueur de câble	1 m
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	12÷15V DC
La consommation d'énergie	1A
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 80% RH sans condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

MediaBox	Écran de protection anti-poussière
Platesformes en acier pulvérisé	Lecteurs de code-barres
Tag RFID	Câbles RS 232, RS 485
Alimentateurs	Imprimantes d'étiquettes
Modules de plateforme supplémentaires	Câbles RS 232, RS 485
Platesformes en acier pulvérisé	Lecteur d'empreintes digitales
Modules complémentaires	Convertisseur RS 232 – USB
Platesformes dans les boîtiers en plastique	Imprimante de tickets de caisse

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil

