



More information on the website  
radwag.com/fr/info,w1,VBJ

# Balance de précision CY10.6/12.F1.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Paramètres Techniques

### Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	6/12 kg
Capacité minimale [Min]	-

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Précision de lecture	0,1/0,2 g
Échelon de légalisation [e]	-
Étendue de tare	-12 kg
Répétabilité	0,6 g
Linéarité	±0,1 g
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	externe
Classe de précision OIML	-
<b>Paramètres physiques</b>	
Système de nivellement	manualny
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	300×300 mm
Dimensions de colis	570×390×170 mm
Masse nette	6,2 kg
Masse brute	7 kg
Longueur de câble	1 m
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 43
Boîtier	métal + ABS
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	12÷15V DC
La consommation d'énergie	1A
<b>Conditions environnementales</b>	
Température du travail	+15 ÷ +30 °C
Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
Humidité relative d'air	10% ÷ 80% RH sans condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

MediaBox  
 Platesformes en acier pulvérisé  
 Tag RFID  
 Alimentateurs  
 Modules de plateforme supplémentaires  
 Platesformes en acier pulvérisé  
 Modules complémentaires  
 Platesformes dans les boîtiers en plastique

Écran de protection anti-poussière  
 Lecteurs de code-barres  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Imprimantes d'étiquettes  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Convertisseur RS 232 – USB  
 Imprimante de tickets de caisse

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensions d'appareil

