



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,VBJ

# CY10.6/12.F1.K 上皿天秤

WL-225-1002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

## データシート

| 計測パラメータ      |             |
|--------------|-------------|
| 最大ひょう量 [Max] | 6 / 12 kg   |
| 最小荷重         | -           |
| 最小表示 [d]     | 0,1 / 0,2 g |
| 法定計量時の単位 [e] | -           |
| 風袋範囲         | -12 kg      |
| 繰返し性         | 0,6 g       |
| 直線性          | ±0,1 g      |

| 計測パラメータ      |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 安定化時間        | 3 s                                                                               |
| 調整           | レンジ                                                                               |
| OIMLクラス      | -                                                                                 |
| 物理的パラメータ     |                                                                                   |
| レベリングシステム    | 自動センタリング                                                                          |
| ディスプレイ       | 10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式                                                           |
| ケーブル長        | 1 m                                                                               |
| 計量皿寸法        | 300×300 mm                                                                        |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 570×390×170 mm                                                                    |
| 正味重量         | 6,2 kg                                                                            |
| 総重量          | 7 kg                                                                              |
| 工事中          |                                                                                   |
| 保護クラス        | IP 43                                                                             |
| ハウジング        | いいえ + ABS                                                                         |
| 通信インターフェース   |                                                                                   |
| 通信インターフェース   | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot                     |
| 電気的パラメータ     |                                                                                   |
| 電源           | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| 環境条件         |                                                                                   |
| 動作温度         | +15 – +30 °C                                                                      |
| 保管温度         | -25 – +70 °C                                                                      |
| 相対湿度         | 10% – 80% RH 最大距離                                                                 |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス  
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
RFIDタグ  
電源アダプタ  
追加計量プラットフォームモジュール  
軟鋼製粉体塗装計量プラットフォーム  
追加モジュール  
プラスチックケース製のプラットフォーム  
プロ仕様の計量テーブル

天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
ラベルプリンタ  
RS 232、RS 485 ケーブル  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
指紋リーダー  
RS 232 – USB コンバータ  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing（計量）[WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- E2R Weighing Records（計量記録）[WX-010-0038]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

