



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,VBJ

## CY10.6/12.F1.K Hassas Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



IR sensors



Animal weighing



Statistical Quality Control



Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	6/12 kg
Minimum yük [Min]	-
Okuma içinđruluđu [d]	0,1/0,2 g
Yasallaştırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-12 kg
Tekrarlanabilirlik	0,6 g
Dođrusallık	±0,1 g

Metrolojik parametreler	
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	300×300 mm
Ambalaj boyutları	570×390×170 mm
Net ağırlık	6,2 kg
Brüt ağırlık	7 kg
Kablo uzunluğu	1 m
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	12÷15V DC
Güç tüketimi	1A
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Depolama sıcaklığı	-25 ÷ +70 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

MediaBox  
Platformları celik toz boyalı  
RFID etiketleri  
Güç adaptörü  
Modülleri ek platformları  
Platformları celik toz boyalı  
Ek modüller  
Plastik gövdeli tartım platformları  
Profesyonel tartım masaları

Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Tartım terminalleri için tutucular  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter  
Fiş yazıcı

## Yazılım

• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• RAD Key [WX-010-0005]

• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

## Cihaz boyutları

