



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,VIL

Comparador de massa WAY 1200.5Y.KO

WL-406-0042



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E2	500 g – 1 kg
Faixa de calibração F1	100 g – 1 kg
Faixa de calibração F2	5 g – 1 kg
Faixa de calibração M1	1 g – 1 kg
Faixa de calibração M2	1 g – 1 kg
Capacidade máxima [máx]	1,2 kg
Resolução [d]	0,1 mg
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,08 mg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,1 mg
Repetibilidade permitida	0,2 mg
Excentricidade (carga testada)	1d / 1 mm
Faixa de compensação elétrica	0 – +1200 g
Tempo de estabilização	10 s
Ajuste	externo, a partir cilíndrico nível da balança

Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø80 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de pesagem	385×203×407 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de controle	249×170×72 mm
Dimensões da embalagem	860×750×560 mm
Tamanho da embalagem da câmara	820×735×630 mm
Peso líquido	16 kg
Peso bruto	31 kg
Pesos suplementares externos	Brak
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±3% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Acessórios (Additional Fee)


Etiquetas RFID
Capa protetora para balanças
Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos

Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
Módulos adicionais


Dimensões do dispositivo




WAY 5.5Y.KO



WAY 100.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO