



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,VIL

WAY 1200.5Y.KO KütLe Karşılařtırıcı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1	-
E2	500 g ÷ 1 kg
F1	100 g ÷ 1 kg
F2	5 g ÷ 1 kg
M1	1 g ÷ 1 kg
M2	1 g ÷ 1 kg
Maksimum yük [Max]	1200 g
Okuma up doğruluęu [d]	0,1 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,08 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	0,1 mg
Permissible repeatability	0,2 mg
Eksantriklik (test edilmiş yük)	1d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralıęı	0 g ÷ +1200 g
Kararlılık süresi	10 s
Ayarlama	internal

Fiziksel parametreler

Display	10" graphic colour touchscreen
Tartım kefesi boyutları	ø80 mm
Weighing device dimensions	385×203×407 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Anti-draft chamber dimensions	560×340×455 mm
Ambalaj boyutları	860×750×560 mm
Chamber packaging size	820×735×630 mm
Net ağırlık	16 kg
Brüt ağırlık	31 kg
Dahili ek ağırlıklar	automatic
Harici ek ağırlıklar	Brak

Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
--------------------	--

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Atmosferik nem	40% ÷ 60%
Atmosferik nem değişim hızı	± 3 % / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables

Etiket Yazıcısı
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları




WAY 5.5Y.KO



WAY 100.5Y.KO



WAY 1200.5Y.KO



WAY 5100.5Y.KO