




RADWAG Development Studio

WX-010-0104

More information on the website
radwag.com/de/info,w1,VJ1



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

Kompatibel mit (Additional Fee)

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
 Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Multifunktionswaage WPY
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Multifunktionswaage C32
 HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen
 Balkenwaagen aus Edelstahl
 HX5.EX-1.4P2 H
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
 Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
 Präzisionswaage PS X7
 Waagen WPY für FPVO
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
 Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
 Plattformwaagen HX5.EX-1 C
 Feuchtebestimmer MA R
 Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H
 Analysenwaage AS 5Y
 Präzisionswaage PS 5Y
 Waagen PS 5Y für FPVO
 Präzisionswaage PS R2.H
 Wägeterminal PUE HX5.EX
 Waagen HY10.H für FPVO

Waagen WLY für FPVO
Analysenwaage AS X7
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen
Waagen PS X7 für FPVO
Wägemodule der Serie MWMH
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaagen PS R2
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Balkenwaagen
HX5.EX-1.4P2 C
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N
Multifunktionswaagen HY10
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen
Palettenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P H
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Multifunktionswaage HX7
Wägemodule der Serie MWLH
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4 H/Z
Feuchtebestimmer MA X7.A

Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Massenkonverter
MW-01
Mikrowaage MYA 5Y
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Wägeterminal PUE HX7
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Wägeterminal PUE HY10
Massenkonverter
MW-04
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Wägemodule MAS.1.Y