




More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,VJ1](http://radwag.com/de/info,w1,VJ1)

# RADWAG Development Studio



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Komponenten und Software

Betriebssystem	Windows 7, 8, 10
----------------	------------------

## Kompatibel mit

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A

Wägemodule MU YA

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H

Wägemodule MAS1

Multifunktions- Auffahrwaage

HX7.4N H rostfrei

Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C

Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P

Multifunktionswaage WPY

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P

Multifunktionswaage C32

HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen

Balkenwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4P2 H

Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H

Feuchtebestimmer MA 5Y

Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Multifunktionswaage HX7

Wägemodule MWLH

Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl

HX5.EX-1.4 H/Z

Feuchtebestimmer MA X7.A

Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z

Präzisionswaage PS X7

Waagen WPY für FPVO

Analysenwaage XA 5Y.A

Multifunktions- Plattformwaage

HX7.4 H rostfrei

Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2

Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Plattformwaagen HX5.EX-1 C

Feuchtebestimmer MA R

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H

Analysenwaage AS 5Y

Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Waagen WLY für FPVO  
Feuchtebestimmer MA X2.IC.A  
Analysenwaage AS X7  
Präzisionswaage PS X2  
HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Analysenwaage AS X2 PLUS  
Waagen PS X7 für FPVO  
Wägemodule MWMH  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaagen PS R2  
Präzisionswaage WLC X7  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Balkenwaagen  
HX5.EX-1.4P2 C  
Waagen PS X2 für FPVO  
HRP.H Edelstahl Wägeplattformen  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Feuchtebestimmer MA X2.A  
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N  
Multifunktionswaagen HY10  
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C  
Wägemodule MAS  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Wägemodule MPS  
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Palettenwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4P H  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Präzisionswaage C32.PM  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung

Waagen PS 5Y für FPVO  
Präzisionswaage PS R2.H  
Wägeterminal PUE HX5.EX  
Waagen HY10.H für FPVO  
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Wägemodul MW-01  
Mikrowaage MYA 5Y  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Feuchtebestimmer  
MA X2.A  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Präzisionswaage PS 5Y  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C  
Mikrowaage XA 5Y.M  
Wägeterminal PUE C315  
Wägeterminal PUE HY10  
Wägemodul MW-04  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Wägemodule MWSH  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S