




RADWAG Development Studio



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny	Windows 7, 8, 10
-------------------	------------------

Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A
 Moduły MUYA
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
 Moduły MAS1
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
 Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
 Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
 Waga wielofunkcyjna WPY
 Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
 Waga wielofunkcyjna C32
 Platformy nierdzewne HRP EX.H
 Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
 Wagosuszarka MA 5Y
 Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
 Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR
 Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H

Wagi automatyczne do kalibracji pipet
 Waga wielofunkcyjna HX7
 Moduły MWLH
 Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
 Wagosuszarka MA X7.A
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
 Waga precyzyjna PS X7
 Wagi WPY do KTP
 Waga analityczna XA 5Y.A
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
 Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
 Ultra-mikrowaga UYA 5Y
 Wagosuszarka MA 5Y.IC
 Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C
 Wagosuszarka MA R
 Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H
 Waga analityczna AS 5Y
 Wagi PS 5Y do KTP

Wagi WLY do KTP
Wagosuszarka MA X2.IC.A
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Platformy malowane proszkowo HRP
Waga analityczna AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP
Moduły MWMH
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna PS R2
Waga precyzyjna WLC X7
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Wagi PS X2 do KTP
Platformy nierdzewne HRP.H
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagosuszarka MA X2.A
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Moduły MAS
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Moduły MPS
Platformy HRP EX
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP

Waga precyzyjna PS R2.H
Terminal wagowy PUE HX5.EX
Wagi HY10.H do KTP
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Przetworniki masy MW-01
Mikrowaga MYA 5Y
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Wagosuszarki MA X2.A
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagosuszarka PMV 5Y
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Terminal wagowy PUE HY10
Przetworniki masy MW-04
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Moduły MWSH
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S