



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,VKQ

## C32.60.C2.K 多機能はかり

WP-120-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit  
measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

### データシート

#### 計測パラメータ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 60 kg  |
| 最小荷重               | 400 g  |
| 最小表示 [d]           | 20 g   |
| 風袋範囲               | -60 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 2 g    |
| OIMLクラス            | III    |

| 物理的パラメータ     |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ディスプレイ       | 5" セル サンプル                                                |
| ケーブル長        | 2,5 m                                                     |
| 計量皿寸法        | 500×400 mm                                                |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 720×620×210 mm                                            |
| 正味重量         | 11,1 kg                                                   |
| 総重量          | 13,1 kg                                                   |
| 工事中          |                                                           |
| 保護クラス        | IP 65 ステンレススチール, IP 43 円筒形                                |
| 工事中          | ABS樹脂 St3S                                                |
| 計量皿の材質       | いいえ AISI304                                               |
| 通信インターフェース   |                                                           |
| 通信インターフェース   | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi |
| 電气的パラメータ     |                                                           |
| 電源           | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                   |
| 消費電力 max.    | 10 W                                                      |
| オプションの電源     | 最大距離                                                      |
| バッテリー駆動時間    | リードリレー出力 (NO タイプ)、接点抵抗容量付き                                |
| 環境条件         |                                                           |
| 動作温度         | -10 – +40 °C                                              |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル



ラベルプリンタ  
防振台  
キーパッド、外部スイッチ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
追加モジュール  
レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)



- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]


# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C32.C2.R



C32.C2.K



C32.C2.M

