



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,VQX

Automatische, Mehr-Bahnen Waage 7500 H2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

 Density determination

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	7500 g
Min. Belastung	20 g
Zifferschritt [d]	1 g
Eichwert [e]	1 g
Tarierbereich	-7,5 kg
Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage	1 g
Erweiterter Zifferschritt	0,5 g
OIML-Klasse	XIII (1), Y (a)
Konstruktion	
Schutzart	IP 55, IP 65

Konstruktion	
Tastatur	Touchscreen
Konstruktion	pulverbeschichteter Stahl / Edelstahl
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	Ethernet, USB, RS232, I / O, Modbus, ProfiNet (optional), ProfiBus (optional)
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+5 ÷ +40 °C
Besonderheiten	
Geschwindigkeit Förderband	1,6 m/s



Extra payment for verification

Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
 Barcodescanner
 Etikettendrucker
 Tunneldetektoren
 Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster
 USB-Adapter
 Thermische Drucker
 USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]