



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,VQX

Wielotorowa waga dynamiczna DWM 7500 H2



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje

p Wyznaczanie gęstości

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	7500 g
Obciążenie minimalne [Min]	20 g
Dokładność odczytu [d]	1 g
Działka legalizacyjna [e]	1 g
Zakres tary	-7,5 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	1 g
Działka elementarna rozszerzona	0,5 g
Klasa dokładności OIML	XIII (1), Y (a)
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 55, IP 65

Konstrukcja	
Klawiatura	Panel dotykowy
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo / Stal nierdzewna
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	Ethernet, USB, RS232, I / O, Modbus, ProfiNet (opcja), ProfiBus (opcja)
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+5 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Prędkość przenośnika	1,6 m/s



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
 Skanery kodów kreskowych
 Drukarki etykiet
 Detektory tunelowe
 Przewody RS 232, RS 485

Przyciski sterujące
 Adapter USB do terminali wagowych
 Drukarki paragonowe
 Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]