



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,VTL

WLY 6/12.F1.K.PGC Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



Packaged Goods Control



ALIBI Memory

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------|-----------|
| Maksimum yük [Max] | 6 / 12 kg |
| Minimum yük [Min] | 50 g |
| Okuma up doğruluğu [d] | 1 / 2 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 1 / 2 g |
| Dara aralığı | -12 kg |
| Tekrarlanabilirlik | 1/2 g |

| Metrolojik parametreler | |
|-------------------------|---|
| Dođrusallık | ±1/2 g |
| Kararlılık süresi | 3 s |
| Ayarlama | external |
| OIML sınıfı | II |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | manuel |
| Display | 5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen |
| Tartım kefesi boyutları | 300×300 mm |
| Ambalaj boyutları | 570×390×170 mm |
| Net ağırlık | 5,2 kg |
| Brüt ağırlık | 6 kg |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 10 – 28V DC 1A max |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 ÷ +30 °C |
| Depolama sıcaklığı | -25 - +70 °C |
| Atmosferik nem | 10% ÷ 85% RH no condensation |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Transponder kart okuyucular
Güç adaptörü
RS 232 cables (scale - printer)
Çakmak prizine uygun besleme kabloları
Antivibrasyon masaları
Barkod okuyucu
Under-pan weighing
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
Ek modüller
Display

Giriş/Çıkış kabloları
Klavye
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
F1 Kütle standardı - ayar odacısız silindirik ağırlıklar, setleri
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
RS 232, RS 485 Kabloları
Modülleri ek platformları
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım


• E2R Tartım [WX-010-0099]
• E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]

• E2R PGC [WX-010-0051]
• RAD Key [WX-010-0005]


- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları



F1 version



D2 version



C2 version

