



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,VUW

Dynamische Waage DWT/RC HY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 - 600 kg
Min. Belastung	0,1 - 4 kg
Zifferschritt [d]	5 - 200 g
Tarierbereich	-10 - -600 kg
Physikalische Parameter	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 66/67
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, RS485
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 ÷ +40 °C

Besonderheiten

Leistung	max 50 St./min
Geschwindigkeit Förderband	0,1 ÷ 0,5 m/s
Geschwindigkeit	0,1-0,5 m/s



Zubehör

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485

Tastaturen, Taster

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

Software

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]