



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,VUW

Balance dynamique DWT/RC HY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	10 - 600 kg
Capacité minimale [Min]	0,1 - 4 kg
Précision de lecture	5 - 200 g
Étendue de tare	-10 - -600 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Construction	
Degré de protection	IP 66/67
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 ÷ +40 °C

Utilitaire features

Efficacité	max 50 pièces/min
Vitesse de convoyeur	0,1 ÷ 0,5 m/s
Vitesse	0,1-0,5 m/s



Accessoires

Afficheurs
Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]