



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,VUW](http://radwag.com/it/info,w1,VUW)

## DWT/RC HY Sistema controllo peso automatico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Foglio di calcolo

<b>Parametri metrologici</b>	
Capacità massima [Max]	10 - 600 kg
Pesata minima	0,1 - 4 kg
Accuratezza	5 - 200 g
Intervallo di tara	-10 - -600 kg
<b>Parametri fisici</b>	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 66/67
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	RS232, RS485
<b>Environmental conditions</b>	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C

### Caratteristiche operative

Capacità del database	max 50 pcs/min
Velocità del trasportatore a rulli	0,1 ÷ 0,5 m/s
Velocità	0,1-0,5 m/s



## Accessori

Display  
Lettore di tessere transponder  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
Cavo seriale RS 232, RS 485

Tastiera, interruttori esterni  
Stampanti di ricevuta  
cavo USB (connessione bilance - stampanti)

## Software

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]