



# C315.4.6000.C9 プラットフォームはかり

WP-230-0019

More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,W62



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 GLP Procedures

 Animal weighing

 ALIBI Memory

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 6000 kg  |
| 最小荷重               | 40 kg    |
| 最小表示 [d]           | 2 kg     |
| 法定計量時の単位 [e]       | 2 kg     |
| 風袋範囲               | -6000 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 500 g    |
| OIMLクラス            | III      |

| 物理的パラメータ       |   |
|----------------|---|
| ディスプレイ         | 4,3" LCD (ターミナル)                            |
| ケーブル長          | 3 m   |
| 計量皿寸法          | 1500×1500 mm                                |
| 計量プラットフォームの高さ  | 160 ± 10 mm                                 |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 1600×1600×500 mm                            |
| インジケータ付きスケール質量 | 230 kg                                      |
| 工事中            |   |
| 保護クラス          | IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール, IP 43 円筒形 |
| 通信インターフェース     |   |
| 通信インターフェース     | RS232                                       |
| オプションのインターフェース | RS232                                       |
| 電気的パラメータ       |   |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー               |
| 消費電力 max.      | 5 W   |
| バッテリー駆動時間      | max 8h                                      |
| 環境条件           |   |
| 動作温度           | -10 – +40 °C                                |
| 相対湿度           | 10% – 85% RH 温度における                         |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

### 電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 シガーライターソケット電源ケーブル  
 ディスプレイ  
 ランプ (傾斜路)  
 組み込み型スケール用フレーム

RS 232、RS 485 ケーブル  
 RS 232 - イーサネットコンバータ  
 AP2-1 電流ループユニット  
 RS 232 - USB コンバータ  
 RS 232 - RS 485 コンバータ  
 レシートプリンタ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



|         | A    | B    | H       |
|---------|------|------|---------|
| C6      | 800  | 800  | 120 ±10 |
| C7      | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| C8      | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| C8/9    | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| C9      | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| 6000.C9 | 1500 | 1500 | 160 ±10 |