



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,W6G

Display supplementare WD-4/3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri fisici	
Lunghezza del cavo	2 (max 10) m
Dimensioni del pacco	300×250×130 mm
Peso netto	1,5 kg
Peso lordo	1,9 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67
Character size	19 mm

Compatibile con

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR
 Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H
 Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
 Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C
 Bilancia multifunzione HX7 HR
 Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
 Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H

Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
 Bilancia multifunzione HX7
 Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z
 Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD
 Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
 Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2

Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H
 Bilancia multifunzione TMX
 Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H
 Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H
 Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N
 H.LD
 Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H
 Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
 Bilancia multifunzione HY10
 Terminale di pesata PUE 5
 Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H
 Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z
 Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H

Balance HY10.H per controllo CPC
 Bilancia a piattaforma H315 4C
 Balance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales
 Balance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H
 Extension modules MW-01
 Sistemi di pesatura animali H315 4I.S
 Terminale di pesata PUE HX7
 Sistemi di pesatura animali in acciaio inox H315 4I.H
 Terminale di pesata PUE HY10
 Terminale di pesata PUE H315
 Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
 Bilance pesa camion in acciaio inox H315

Device dimensions

