



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,W6G

Display supplementare WD-4/3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Lunghezza del cavo	2 (max 10) m
Character size	19 mm
Costruzione	
Punteggio IP	P 66 / IP 67
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	300×250×130 mm
Peso netto	1,5 kg
Peso lordo	1,9 kg

Compatibile con

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR
 Bilance multifunzione in acciaio inox HX7 H
 Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
 Multifunzione Bilancia a piattaforma HX7.4C
 Bilance multifunzione HX7 HR
 Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
 Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H

Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
 Bilance multifunzione HX7
 Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z
 Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD
 Multifunzione Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
 Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2

Bilance multifunzione in acciaio inox TMX H
 Bilance multifunzione TMX
 Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H
 Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H
 Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N
 H.LD
 Bilancia a piattaforma waterproof H315 H
 Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
 Bilance multifunzione HY 10
 Terminale di pesata PUE 5
 Bilance multifunzione in acciaio inox HY10 H
 Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z
 Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H

Bilance per controllo PGC HY10.H
 Bilancia a piattaforma H315 4C
 Bilance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales
 Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H
 Extension modules MW-01
 Sistemi di pesatura animali H315 4I.S
 Terminale di pesata PUE HX7
 Sistemi di pesatura animali in acciaio inox H315 4I.H
 Terminale di pesata PUE HY10
 Terminale di pesata PUE H315
 Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
 Bilance pesa camion in acciaio inox H315

Device dimensions

