



## Wyświetlacz dodatkowy WD-4/3

WX-004-0011



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

| Parametry fizyczne |                |
|--------------------|----------------|
| Długość przewodu   | 2 (max 10) m   |
| Wymiary opakowania | 300×250×130 mm |
| Masa netto         | 1,5 kg         |
| Masa brutto        | 1,9 kg         |
| Konstrukcja        |                |
| Stopień ochrony    | IP 66 / 67     |
| Wysokość znaków    | 19 mm          |

### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
 Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
 Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
 Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
 Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
 Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H  
 Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H

Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP  
 Waga wielofunkcyjna HX7  
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
 Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
 Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
 Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
 Wagi HY10.H do KTP

Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Terminal wagowy PUE 5  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H

Waga platformowa H315 4C  
Wagi kolejkowe H315 2K  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Przetworniki masy MW-01  
Wagi inwentarzowe H315 4I.S  
Terminal wagowy PUE HX7  
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H  
Terminal wagowy PUE HY10  
Terminal wagowy PUE H315  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315

## Wymiary urządzenia

