



radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,W8K

WLY 6/F1/K 上皿天秤

WL-219-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Animal weighing



Differential weighing



ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ

| | |
|--------------|-------|
| 最大ひょう量 [Max] | 6 kg |
| 最小荷重 | 5 g |
| 最小表示 [d] | 0,1 g |
| 法定計量時の単位 [e] | 1 g |

| 計測パラメータ | |
|------------|--|
| 風袋範囲 | -6 kg |
| 繰返し性 | 0,1 g |
| 直線性 | ±0,1 g |
| 安定化時間 | 3 s |
| OIMLクラス | II |
| 物理的パラメータ | |
| レベリングシステム | 自動センタリング |
| 計量皿寸法 | 300×300 mm |
| 梱包寸法 | 570×390×170 mm |
| 正味重量 | 5,2 kg |
| 総重量 | 6 kg |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 43 |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (OUT), Wi-Fi |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A : 10 – 28V DC 1A max |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 保管温度 | -25 – +70 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 最大距離 |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

防振台

トランスポンダー式カードリーダー

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

バーコードスキャナ

底部吊り下げ計量

RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ

追加モジュール

ディスプレイ

IN/OUT ケーブル

キーボード、外部スイッチ

スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット

レシートプリンタ

F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット

AP2-1 電流ループユニット

RS 232、RS 485 ケーブル

追加計量プラットフォームモジュール

RS 232 - USB コンバータ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• [WX-010-0099]

• [WX-010-0038]

• [WX-010-0186]

• [WX-010-0043]


• RAD Key [WX-010-0005]

• [WX-010-0094]


- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- [WX-010-0173]

- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


デバイスの寸法



F1 version



D2 version



C2 version

