



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,W9Z](http://radwag.com/de/info,w1,W9Z)

## Kabel P0151



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/31) - Drucker Epson, Citizen Standardlänge der Kabel: 1,7 m. Passend für:

- Waagen mit Terminal PUE C31
- Waagen mit Terminal PUE 7.1
- Terminal PUE C31
- Terminal PUE 7.1

## Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
Wägemodule MU YA  
Multifunktionswaage WPY  
Multifunktionswaage C32  
Feuchtebestimmer MA 5Y  
Plattformwaage C315  
Waagen WLY für FPVO  
Feuchtebestimmer MA X2.IC.A

Feuchtebestimmer MA R  
Analysenwaage AS 5Y  
Automatische Massekomparator AK-4  
Waagen PS 5Y für FPVO  
Automatische Massekomparator AKM-2  
Präzisionswaage PS R2.H  
Präzisionswaage WTC  
Plattformwaage  
H315 4C  
Präzisionswaage WLY

Analysenwaage AS X7  
Präzisionswaage PS X2  
Analysenwaage AS X2 PLUS  
Waagen PS X7 für FPVO  
Präzisionswaage WLC  
Präzisionswaagen PS R2  
Balkenwaagen C315.4P2  
Präzisionswaage WLC X7  
Waagen PS X2 für FPVO  
Feuchtebestimmer MA X2.A  
Wägemodule MAS  
Wägemodule MPS  
Plattformwaagen C315.4  
Präzisionswaage C32.PM  
Feuchtebestimmer MA X7.A  
Präzisionswaage PS X7  
Waagen WPY für FPVO  
Palettenwaagen C315.4P  
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO  
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Automatische Massekomparator UMA  
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
Robotischer Massekomparatoren  
Dichtebestimmung  
Präzisionswaage WLC C/2  
Präzisionswaage PS R1  
Feuchtebestimmer  
MA X2.A  
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE 7.1  
Präzisionswaage PS 5Y  
Postwaage für Pakete  
Vakuum-Massekomparatoren  
Wägemodule MAS1  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Wägeterminal PUE C315  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y