



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,W9Z

Kabel P0151

WX-013-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS-232: Waage (Terminal PUE C/31) - Drucker Epson, Citizen Standardlänge der Kabel: 1,7 m. Passend für:

- Waagen mit Terminal PUE C31
- Waagen mit Terminal PUE 7.1
- Terminal PUE C31
- Terminal PUE 7.1

Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
Wägemodule MU YA
Multifunktionswaage WPY
Multifunktionswaage C32
Feuchtebestimmer MA 5Y
Plattformwaage C315
Waagen WLY für FPVO
Feuchtebestimmer MA X2.IC.A

Feuchtebestimmer MA R
Analysenwaage AS 5Y
Automatische Massekomparator AK-4
Waagen PS 5Y für FPVO
Automatische Massekomparator AKM-2
Präzisionswaage PS R2.H
Präzisionswaage WTC
Plattformwaage
H315 4C
Präzisionswaage WLY

Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaage AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Präzisionswaage WLC X7
Waagen PS X2 für FPVO
Feuchtebestimmer MA X2.A
Wägemodule MAS
Wägemodule MPS
Plattformwaage C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Feuchtebestimmer MA X7.A
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Palettenwaagen C315.4P
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Automatische Massekomparator UMA
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Robotische Massekomparatoren
Dichte-Massekomparatoren
Präzisionswaage WLC C/2
Präzisionswaage PS R1
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE 7.1
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Automatische Vakuum-Massekomparatoren
Wägemodule MAS1
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Wägeterminal PUE C315
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y