



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,W9Z](http://radwag.com/pl/info,w1,W9Z)

## Przewód P0151



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Przewód RS 232: waga (terminal PUE C/31, PUE 7.1) - drukarka Epson Standardowa długość przewodu: 1,7 m. Pasuje do:

- Wagi z terminalem PUE C31
- Wagi z terminalem PUE 7.1
- Terminal PUE C31
- Terminal PUE 7.1

## Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Wagosuszarka MA X7.IC.A  
Moduły MUYA  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Waga wielofunkcyjna C32  
Wagosuszarka MA 5Y  
Waga platformowa C315  
Wagi WLY do KTP  
Wagosuszarka MA X2.IC.A

Wagosuszarka MA R  
Waga analityczna AS 5Y  
Automatyczny komparator masy AK-4  
Automatyczny komparator masy AKM-2  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Waga precyzyjna WTC  
Waga platformowa H315 4C  
Waga precyzyjna WLY  
Automatyczny komparator masy UMA

Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Waga analityczna AS X2 PLUS  
Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wagi PS X2 do KTP  
Wagosuszarka MA X2.A  
Moduły MAS  
Moduły MPS  
Waga platformowa C315.4  
Waga precyzyjna C32.PM  
Wagosuszarka MA X7.A  
Waga precyzyjna PS X7  
Wagi WPY do KTP  
Wagi paletowe C315.4P  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Wagosuszarka MA 5Y.IC

Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Robotyczne komparatory masy  
Komparatory do pomiaru gęstości  
Waga precyzyjna WLC C/2  
Waga precyzyjna PS R1  
Wagosuszarki MA X2.A  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagi pocztowe do paczek  
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy  
Moduły MAS1  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Terminal wagowy PUE C315  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y