



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,WEK

# Wasserdichte Plattformwaage H315.60.HR4.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## Technische Daten

### Messtechnische Parameter

|  |        |
|--|--------|
| Wägebereich [Max]                              | 60 kg  |
| Min. Belastung                                 | 400 g  |
| Zifferschritt [d]                              | 20 g   |
| Eichwert [e]                                   | 20 g   |
| Tarierbereich                                  | -60 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 2 g    |
| OIML-Klasse                                    | III    |

### Physikalische Parameter

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Display | LCD (hinterleuchtet) |
|---------|----------------------|

| Physikalische Parameter      |   |
|------------------------------|---|
| Waagschale                   | 500×500 mm  |
| Verpackungsgröße             | 610×610×330 mm  |
| Nettogewicht                 | 23,5 kg   |
| Bruttogewicht                | 25,8 kg   |
| Kabellänge                   | 2,5 m   |
| Konstruktion                 |   |
| Schutzart                    | IP 68 Konstruktion, IP 68 Tensometer, IP 68 (1h max)/69 Messgerät       |
| Konstruktion                 | Edelstahl AISI316   |
| Kommunikationsschnittstellen |   |
| Schnittstellen               | RS232, USB  |
| Optionale Schnittstellen     | RS232 oder RS485 oder 4IN/4OUT oder Ethernet oder analog output 4-20 mA |
| Elektrische Parameter        |   |
| Stromversorgung              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Optionale Stromversorgung    | interner Akkumulator  |
| Akku-Betriebszeit            | max 7h  |
| Umgebungsbedingungen         |   |
| Umgebungstemperatur          | -10 ÷ +40 °C  |
| Lagertemperatur              | -25 - +70 °C  |
| Relative Luftfeuchtigkeit    | 10% ÷ 85% RH ohne Kondensation  |



Extra payment for verification



## Zubehör

Kabel RS 232 (Waage – Drucker)  
 Antivibrationstische  
 Displays  
 Netzkabel (Waage – Ethernet)  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Konverter RS 232 – Ethernet  
 USB-Adapter

Thermische Drucker  
 Rahmen mit Rollenförderern  
 USB-Kabel (Waage – Drucker)  
 Stative, Ausleger  
 Konverter RS 232 – USB  
 Kabel RS 232, RS 485

## Software

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • RLAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## Abmessungen des Geräts



|                |           | A1  | A2  | B       | C1  | C2  | D    | E    | L    |
|----------------|-----------|-----|-----|---------|-----|-----|------|------|------|
| H315...HR2.M   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | ~525 | ~483 |      |
| H315...HR2.K   | 250 x 300 | 246 | 306 | 104 ± 3 | 208 | 268 | -    | -    | 1,5m |
| H315...HR3.M   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | ~525 | ~587 |      |
| H315...HR3.K   | 410 x 410 | 410 | 410 | 98 ± 2  | 370 | 370 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR4.M   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | ~767 | ~650 |      |
| H315...HR4.K   | 500 x 500 | 497 | 497 | 155 ± 5 | 400 | 400 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR3/5.M | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | ~767 | ~550 |      |
| H315...HR3/5.K | 400 x 600 | 597 | 397 | 155 ± 5 | 500 | 300 | -    | -    | 2,5m |
| H315...HR5.M   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | ~767 | ~750 |      |
| H315...HR5.K   | 600 x 600 | 597 | 597 | 155 ± 5 | 500 | 500 | -    | -    | 2,5m |