
























More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,WNL

## 5Y.60.PM Hassas Teraziler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	60 kg
Minimum yük [Min]	10 g

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,1 g
Yasallařtırma birimi [e]	1 g
Dara aralıđı	-60 kg
Minimum ađırlık (USP)	82 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	8,2 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,15 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,041 g
Dođrusallık	±0,3 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	II
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik - LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları	710×610×240 mm
Net ađırlık	22 kg
Brüt ađırlık	26,5 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 16V DC 1,4A max*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C

\* The power supply can be connected to the socket on the back of the balance housing or to the terminal.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Aksesuarlar

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Ek modüller  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak

Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Tartım terminaleri için tutucular  
Fiř yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları

