



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,WPH

HX5.EX-1.4.3000.H9/Z 4 Yük Hücreli Platform Terazi, zemin içi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit
measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|--------------------------|----------|
| Maksimum yük [Max] | 3000 kg |
| Minimum yük [Min] | 20 kg |
| Okuma için doğruluğu [d] | 1000 g |
| Dara aralığı | -3000 kg |

Fiziksel parametreler

| | |
|-----------------------|------------------|
| Display | 5" grafik renkli |
| Tartım kefi boyutları | 1500×1500 mm |

| Fiziksel parametreler | |
|------------------------|--|
| Net ağırlık | 202,8 kg |
| Brüt ağırlık | 304 kg |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| Sertifikasyon ATEX | II 2G Ex ib IIB T4 Gb |
| Sertifikasyon IECEx | Ex ib IIB T4 Gb |
| İndikatör | PUE HX5.EX-1 |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 68 konstrüksiyon, IP 66/68 terminal |
| Konstrüksiyon | Paslanmaz çelik AISI304 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, RS485 |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 15 W |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 ÷ +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% ÷ 85% RH yoğunlaşma yok |



Extra payment for verification



Aksesuarlar

Haberleşme modülü
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı

Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]