



Balança de alta resolução HY10.150.HRP.H

WP-340-0042

More information on the website
radwag.com/br/info,w1,WVM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Transactions

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx]	150 kg
Carga mínima	50 g
Faixa de pré-carga	30 kg
Resolução [d]	1 g

Parâmetros metrológicos	
Faixa de tara	-150 kg
Repetibilidade	0,6 g
Linearidade	±3 g
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	interna (automática)
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	500×400 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	610×710×505 mm
Peso líquido	71,5 kg
Peso bruto	119 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Construção	aço inoxidável AISI304
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfaces opcionais	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
Displays


Cabos IN/OUT
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos

Software (Additional Fee)


- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

- Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensões do dispositivo L x P x A



HY10.16 - 32.HRP.H



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm