



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,WXS

Balanza de precisión WLC WLC 12/30/F1/R



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones



Indicador más/menos



Desviaciones porcentuales



Suma de pesajes



Contar piezas



Batería interna



Cierre del pesaje máximo



Medición en Newtons

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|------------------------------|--------------|
| Maxima capacidad [Max] | 12 / 30 kg |
| Minima capacidad | - |
| Legibilidad [d] | 0,2 / 0,5 g |
| División de legalización [e] | - |
| Rango de tara | -30 kg |
| Repetibilidad | 0,2 / 0,5 g |
| Linealidad | ±0,6 / 1,5 g |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Calibración | externa |

| Parámetros metrológicos | |
|-------------------------------|--|
| Clase OIML | - |
| Parámetros físicos | |
| Sistema de nivelación | manual |
| Pantalla | LCD (con retroiluminación) |
| Dimensión de platillo | 300×300 mm |
| Dimensiones de embalaje | 570×390×170 mm |
| Masa neta | 4,95 kg |
| Masa bruta | 6 kg |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | RS232 |
| Parámetros eléctricos | |
| Alimentación | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balanza: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Horas de trabajo con baterías | 10 horas (el tiempo promedio) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | +15 – +30 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.



Accesorios

Mesas antivibratil
 Adaptadores de corriente
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Pantallas
 Cables RS 232, RS 485
 Convertidor RS 232 a Ethernet

Salidas del bucle de corriente AP2-1
 Cables RS 232, RS 485
 Convertidor RS 232 a USB
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
 Convertidor RS 232 a RS 485
 Impresoras de recibos

Programas

• RAD Key [WX-010-0005]
 • R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]
 • Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato



WLC A2



WLC F1/K

WLC F1/R



WLC C2/K

WLC C2/R