



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,WYK

Módulo de pesaje MAS.M.440.R2

WX-016-0353



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	440 g
Precarga	44 g
Legibilidad [d]	0,1 mg
Repetibilidad	0,35 mg
Linealidad	±1 mg
Tiempo de calentamiento tras el encendido	1 h
Tiempo de estabilización	3,5 s
Calibración	interna
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	aluminio
Material del platillo	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, max 115,2 kbps, Protocolo ASCII Radwag

Parámetros eléctricos	
Alimentación	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	40% – 80%
Parámetros físicos	
Dimensión de platillo	ø56 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	232x126x125 mm
Masa neta	1,6 kg



Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232, RS 485
Mesas antivibratil

Terminal R

Programas (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

