



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,XBH

## WLC 6.X2 Hassas Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Ambient conditions  
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Mass for titrator



Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Maksimum yük [Max]       | 6 kg  |
| Okuma up doğruluğu [d]   | 0,1 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | -     |
| Dara aralığı             | -6 kg |

| Metrolojik parametreler |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tekrarlanabilirlik      | 0,1 g                                                                            |
| Doğrusallık             | ±0,3 g                                                                           |
| Kararlılık süresi       | 2 s                                                                              |
| Ayarlama                | internal (automatic)                                                             |
| Fiziksel parametreler   |                                                                                  |
| Tesviye sistemi         | manuel                                                                           |
| Display                 | 5" graphic color touchscreen                                                     |
| Tartım kefi boyutları   | 195×195 mm                                                                       |
| Ambalaj boyutları       | 430×270×190 mm                                                                   |
| Net ağırlık             | 2,2 kg                                                                           |
| Brüt ağırlık            | 4 kg                                                                             |
| Konstrüksiyon           |                                                                                  |
| IP Sınıfı               | IP 43                                                                            |
|                         |                                                                                  |
| Veri tabanı kapasitesi  | 7                                                                                |
| Haberleşme arayüzler    |                                                                                  |
| Haberleşme arayüzü      | 2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi                             |
| Elektrik parametreleri  |                                                                                  |
| Güç kaynağı             | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>Balance: 10 – 15VDC 0,6A max |
| Çevresel koşullar       |                                                                                  |
| Çalıştırma sıcaklığı    | +10 ÷ +40 °C                                                                     |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

Hassa terazi muhafaza çantası  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
RS 232 cables (scale - printer)  
Çakmak prizine uygun besleme kabloları  
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)  
Barkod okuyucu  
Under-pan weighing  
RS 232, RS 485 cables


Yoğunluk belirleme kiti  
Display  
Fiş yazıcı  
Koruyucu kapak  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 – RS 485 Converter

## Yazılım


• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]  
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]


# Cihaz boyutları



WLC X2, d = 0.001 mg



WLC X2, d = 0.01 mg



WLC X2, d = 0.1 mg