



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,XHF

Comparadores de masa robóticos RMC 100.1.5Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E0 Rango de calibración	1
E1 Rango de calibración	1 g ÷ 100 g
E2 Rango de calibración	1 g ÷ 100 g
F1 Rango de calibración	1 g ÷ 100 g
F2 Rango de calibración	1 g ÷ 100 g
Maxima capacidad [Max]	106 g
Legibilidad [d]	0,1 µg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,5 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	0,8 µg
Repetibilidad permitida	2 µg
Rango de compensación eléctrica	-1 g ÷ +6 g
Tiempo de estabilización	30 s
Calibración	externa (automatica)
Paramètros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil

Paramètros físicos	
Almacén de pesas	100
Dimensión de platillo	24×63 mm
Dimensiones de aparato	1750×1070×1800 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 ÷ +30 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±0,5°C/12h (±0,3°C/4h)
Humedad relativa de aire	40% ÷ 60%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5%/12h (3%/4h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios

Etiqueta RFID
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485


THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232, RS 485
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Dimensiones de aparato



RMC 100.1, RMC 1000.1