



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,XI4

Microbalance MYA 31.4Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

Capacité maximale [Max]	31 g
Capacité minimale [Min]	100 µg
Précision de lecture	1 µg
Échelon de légalisation [e]	1 mg

Paramètres métrologiques	
Étendue de tare	-31 g
Répétabilité standard [5% Max]	1,2 µg
Répétabilité standard [Max]	4,5 µg
Poids minimal d'échantillon standard (USP)	2,4 mg
Poids minimal d'échantillon standard (U=1%, k=2)	0,24 mg
Répétabilité admissible [5% Max]	2,5 µg
Répétabilité admissible [Max]	6,5 µg
Linéarité	±8 µg
Non-centricité	8 µg
Décalage de température	$4 \times 10^{-6} \times Rt$
Stabilité de sensibilité	$1 \times 10^{-6} / \text{année} \times Rt$
Temps de stabilisation	max 10 s
Ajustage	interne (automatique)
Classe de précision OIML	I
Dérive de température de la sensibilité	$1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times Rt$
Paramètres physiques	
Système de nivellement	semi-automatique - LevelSENSING
Afficheur	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Porte de la cage de pesée	automatiques
Élément du kit	Microbalance, terminal, plateau, couvercle de plateau, couvercle en verre, power supply, pince à épiler, pinceau, housse.
Dimensions de la chambre de pesée	ø90×90 mm
Dimension du plateau	ø26 mm
Dimensions de colis	750×492×595 mm
Masse nette	9,1 kg
Masse brute	16,6 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,1A max
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 ÷ +40 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
Humidité relative d'air	40% ÷ 80%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±1%/h (±4%/8h)

Répétabilité exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.

Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Accessoires

Pipettes volumétriques automatiques
Câbles RS 232, RS 485
Imprimantes d'étiquettes
Chambre pour peser les filtres

Tables antivibratoires
Câbles RS 232, RS 485
Convertisseur RS 232 – USB
Tables de balance professionnelle

Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R-Pipettea [WX-010-0026]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Dimensions d'appareil

