



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,XJ0

Balance de précision 5Y.20.PM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques

| | |
|-------------------------|-------|
| Capacité maximale [Max] | 20 kg |
| Capacité minimale [Min] | - |

| Paramètres métrologiques | |
|------------------------------|--|
| Précision de lecture | 0,01 g |
| Échelon de légalisation [e] | - |
| Étendue de tare | -20 kg |
| Pesée minimale USP | 8,2 g |
| Pesée minimale (U=1%, k=2) | 0,82 g |
| Répétabilité (Max) | 0,015 g |
| Répétabilité (5% Max) | 0,004 g |
| Linéarité | ±0,03 g |
| Temps de stabilisation | 1 s |
| Ajustage | interne (automatique) |
| Classe de précision OIML | - |
| Paramètres physiques | |
| Système de nivellement | semi-automatique – LevelSENSING |
| Afficheur | 10" graphique couleurs écran tactile |
| Dimension du plateau | 200×185 mm |
| Dimensions de colis | 520×520×280 mm |
| Masse nette | 12 kg |
| Masse brute | 14,2 kg |
| Construction | |
| Degré de protection | IP 43 |
| Interface de Communication | |
| Interface de Communication | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Paramètres électriques | |
| Alimentation | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Conditions environnementales | |
| Température du travail | +10 – +40 °C |

Répétabilité exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.

Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

*La consommation électrique dépend de la configuration du terminal ainsi que du nombre et du type de périphériques connectés.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires

MediaBox
Tag RFID
Tables antivibratoires
Alimentateurs
Modules complémentaires
Tables de balance professionnelle

Pesage sous la balance
Câbles RS 232, RS 485
Câbles RS 232, RS 485
Écran de protection anti-poussière
Supports, Statifs, bras-supports
Imprimante de tickets de caisse

Écran de protection anti-poussière
Lecteurs de code-barres
Valises pour balances

Lecteur d'empreintes digitales
Convertisseur RS 232 – USB

Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Dimensions d'appareil

