



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,XJ0

# Bilance di precisione 5Y.20.PM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Under-pan weighing
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Foglio di calcolo

### Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	20 kg
Pesata minima	-

Parametri metrologici	
Accuratezza	0,01 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Intervallo di tara	-20 kg
Pesata minima (secondo USP)	8,2 g
Pesata minima (U=1%,k=2)	0,82 g
Ripetibilita (Max)	0,015 g
Ripetibilita (5% Max)	0,004 g
Linearita	±0,03 g
Tempo di stabilizzazione	1 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	-
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	półautomatyczny - LevelSENSING
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	200×185 mm
Dimensioni del pacco	520×520×280 mm
Peso netto	12 kg
Peso lordo	14,2 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 16V DC 1,4A max*
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	+10 – +40 °C

\* The power supply can be connected to the socket on the back of the balance housing or to the terminal.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

MediaBox

Tag RFID

Tavoli antivibranti

Alimentatore

Moduli aggiuntivi

Tavolo di pesata professionale

Capottina protettiva per bilance

Lettoce di codici a barre

Contenitore per stoccaggio bilance

Under-pan weighing

Cavo seriale RS 232, RS 485

Cavo seriale RS 232, RS 485

Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio

Stampanti di ricevuta

Lettoce di impronte digitali

RS 232 – USB Converter

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions

