



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,XJ0

5Y.20.PM Hassas Teraziler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max] 20 kg

Minimum yük [Min] -

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Okuma up doğruluğu [d] | 0,01 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | - |
| Dara aralığı | -20 kg |
| Minimum ağırlık (USP) | 8,2 g |
| Minimum ağırlık (U=1%,k=2) | 0,82 g |
| Tekrarlanabilirlik (Max) | 0,015 g |
| Düşük yükte tekrarlanabilirlik | 0,004 g |
| Doğrusallık | ±0,03 g |
| Kararlılık süresi | 1 s |
| Ayarlama | internal (automatic) |
| OIML sınıfı | - |
| Fiziksel parametreler | |
| Tesviye sistemi | półautomatyczny - LevelSENSING |
| Display | 10" graphic colour touchscreen |
| Tartım kefesi boyutları | 200×185 mm |
| Ambalaj boyutları | 520×520×280 mm |
| Net ağırlık | 12 kg |
| Brüt ağırlık | 14,2 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 43 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 16V DC 1,4A max* |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |

* The power supply can be connected to the socket on the back of the balance housing or to the terminal.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

MediaBox
RFID etiketleri
Antivibrasyon masaları
Güç adaptörü
Ek modüller
Profesyonel tartım masaları
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu

Hassa terazi muhafaza çantası
Under-pan weighing
RS 232, RS 485 cables
RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminalleri için tutucular
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Cihaz boyutları

