



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,XJ0

## 5Y.20.PM Hassas Teraziler



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing



Ambient conditions  
monitoring



Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

### Teknik Veriler

#### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max] 20 kg

Minimum yük [Min] -

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,01 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-20 kg
Minimum ađırlık (USP)	8,2 g
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,82 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	0,015 g
Düşük yükte tekrarlanabilirlik	0,004 g
Dođrusallık	±0,03 g
Kararlılık süresi	1 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	yarı otomatik – LevelSENSING
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	200×185 mm
Ambalaj boyutları	520×520×280 mm
Net ađırlık	12 kg
Brüt ađırlık	14,2 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C

**Tekrarlanabilirlik**, kütle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık süresi** dış koşullara ve kefiye yük yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili için belirtilmiřtir.

\*Güç tüketimi terminal yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve türüne bađlıdır.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Ek modüller  
Profesyonel tartım masaları  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu

Panel altı tartım  
RS 232, RS 485 cables  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Koruyucu kapak  
Tartım terminalleri için tutucular  
Fiř yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Converter

## Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Cihaz boyutları

