



# XA 320.5Y.A Analitik Terazı

WL-110-0023

More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,XJP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Automatic sliding door
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- SQC Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	320 g
Minimum yük [Min]	5 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,05 mg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-320 g
Minimum ađırlık (USP)	40 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	4 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,02 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	0,06 mg
Dođrusallık	±0,3 mg
Eksantrik yk sapması	0,15 mg
Hassasiyet kararlılıđı	$1 \times 10^{-6} / \text{Yıl} \times \text{Rt}$
Kararlılık sresi	1,3 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası	otomatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Analitik Terazı, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, merkezleme halkası, fırça, kumař kapak, gc adaptr.
Tartım odası boyutları	200×170×220 mm
Tartım kefesi boyutları	ø90 aık iř + ø85 (opsiyon) mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	750×492×595 mm
Net ađırlık	14,7 kg
Brt ađırlık	16 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gc kaynađı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,6A max; 10 – 19W*
evresel kořullar	
alıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
alıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	20% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

**Standart tekrarlanabilirlik [%5 Maks.] ve USP standart minimum ađırlık**, zel laboratuvar kořullarında otomatik modda elde edilen parametrelerdir.

**Tekrarlanabilirlik**, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık sresi** dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

\* Gc tketimi, terminalin yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve trne bađlıdır.

Gc kaynađı, terazi muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox

RFID etiketleri

Antivibrasyon masaları

Güç adaptörü

Koruyucu kapak

RS 232, RS 485 Kabloları

Yoğunluk belirleme kiti

Ek modüller

Profesyonel tartım masaları

Barkod okuyucu

Otomatik Besleyiciler

Etiket Yazıcısı

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

Panel altı tartım

XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini

Tartım kapları

Antistatik iyonizer

Fiş yazıcı

Parmak izi okuyucu

Pipet kalibrasyon adaptörü

RS 232 – USB Dönüştürücü

Hassa terazi muhafaza çantası

## Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

