



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,XM1

Kabel PT0443



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Das Kabel PT0443 wird für den Anschluss der 5Y-Waage oder des PUE CY10-Terminals an einen Computer verwendet. Die Standardlänge beträgt 1,8 m.

Optional wird das Kabel verwendet, um die Waage der Serie 5Y oder das Terminal PUE CY10 anzuschließen an:

Waagen der Serien AS X2 und AS R Waagen der Serien: PS X2 und PS R Serie Waagen der Serie PM C32
 Waagen der Serien WLC, WTC und C315 Wägemodule der Serien MAS und MPS

Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
 H315 HR
 Wägemodule MAS1
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Tunneldetektoren
 Plattformwaage C315
 Präzisionswaage 5Y.PM
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F

Präzisionswaage PS X7
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Palettenwaagen C315.4P
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
 Analysenwaage AS 5Y
 Waagen PS 5Y für FPVO
 Präzisionswaage PS R2.H
 Präzisionswaage WTC
 Präzisionswaage CY10

Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaage AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Babywaage C315.D
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Präzisionswaage WLC X7
Waagen CY10 für FPVO
Waagen PS X2 für FPVO
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Wägemodule MAS
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Wägemodule MPS
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Plattformwaagen C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Personenwaage C315.O
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei

Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Viehwaagen H315 4I.S
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Mikrowaage XA 5Y.M
Wägeterminal PUE C315
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Stuhlwaage C315.K
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Auffahrbettenwaage C315.8B