



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,XM1](http://radwag.com/es/info,w1,XM1)

## Cable PT0443



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

El cable PT0443 se utiliza para conectar una balanza de la serie 5Y o un terminal PUE CY10 con un ordenador. Su longitud estándar es de 1,8 m.

Opcionalmente, el cable se utiliza para conectar la balanza serie 5Y o el terminal PUE CY10 con:

balanzas de la serie AS X2 y AS R, balanzas de la serie: PS X2 y PS R, balanzas de la serie PM C32, balanzas de la serie WLC, WTC y C315, módulos de pesaje de la serie MAS y MPS,

## Trabaja con

Báscula de plataforma impermeable H315 HR  
Módulo de pesaje MAS1  
Microbalanza XA 5Y.M.A.P  
Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P  
Detectores de túnel  
Báscula de plataforma C315  
Balanza de precisión 5Y.PM  
Microbalanza para filtros MYA 5Y.F  
Balanza analítica AS X7  
Balanza de precisión PS X2

Balanza analítica XA 5Y.A  
Básculas para paletas C315.4P  
Ultra-Microbalanza UYA 5Y  
Balanza analítica AS 5Y  
Balanza de precisión PS R2.H  
Balanza de precisión WTC  
Balanza de precisión CY10  
Báscula de plataforma H315 4C  
Báscula Pesapersonas C315.OW  
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F

Balanza analítica AS X2 PLUS  
Balanza para bebés C315.D  
Microbalanza XA 5Y.M.A  
Balanza de precisión WLC  
Balanza de precisión PS R2  
Básculas de patines C315.4P2  
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
Balanza de precisión WLC X7  
Balanzas PS X2 para CCE  
Báscula de plataforma impermeable H315 H  
Terminal de pesaje PUE CY10  
Báscula multifuncional CY10  
Módulo de pesaje MAS  
Báscula de plataforma inoxidables hundidas H315.4 H/Z  
Módulo de pesaje MPS  
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H  
Báscula de plataforma C315.4  
Balanza de precisión C32.PM  
Báscula Pesapersonas C315.O  
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H.LD  
Balanza de precisión PS X7

Básculas de carriles H315 2K  
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
Balanza de precisión WLC C/2  
Microbalanza MYA 5Y  
Balanzas para ganado H315 4I.S  
Balanza de precisión PS R1  
Balanza analítica XA 5Y  
Balanza de precisión PS 5Y  
Básculas para paquetería  
Analizador de Humedad  
PMV 5Y  
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H  
Microbalanza XA 5Y.M  
Terminal de pesaje PUE C315  
Balanza analítica AS R1 PLUS  
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F  
Balanza de cama C315.4B  
Terminal de pesaje PUE H315  
Báscula de silla C315.K  
Microbalanza XA 5Y.M.A.S  
Básculas de carriles inoxidables H315  
Balanza de cama con rampa C315.8B