



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,XM1

Cable PT0443

WX-013-0229



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Descripción

El cable PT0443 se utiliza para conectar una balanza de la serie 5Y o un terminal PUE CY10 con un ordenador. Su longitud estándar es de 1,8 m.

Opcionalmente, el cable se utiliza para conectar la balanza serie 5Y o el terminal PUE CY10 con:

balanzas de la serie AS X2 y AS R, balanzas de la serie: PS X2 y PS R, balanzas de la serie PM C32, balanzas de la serie WLC, WTC y C315, módulos de pesaje de la serie MAS y MPS,

Trabaja con (Additional Fee)

Báscula de plataforma impermeable H315 HR
 Módulo de pesaje MAS1
 Microbalanza para calibración de pipetas XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
 Detectores de túnel
 Báscula de plataforma C315
 Balanza de precisión 5Y.PM
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
 Balanza analítica AS X7
 Balanza de precisión PS X2

Balanza de precisión PS X7
 Balanza analítica XA 5Y.A
 Básculas para paletas C315.4P
 Ultra-Microbalanza UYA 5Y
 Balanza analítica AS 5Y
 Balanzas PS 5Y para CCE
 Balanza de precisión PS R2.H
 Balanza de precisión WTC
 Balanza de precisión CY10
 Báscula de plataforma H315 4C

Balanza analítica AS X2 PLUS
Balanzas PS X7 para CCE
Balanza para bebés C315.D
Microbalanza XA 5Y.M.A
Balanza de precisión WLC
Balanza de precisión PS R2
Básculas de patines C315.4P2
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H
Balanza de precisión WLC X7
Balanzas CY10 para CCE
Balanzas PS X2 para CCE
Báscula de plataforma impermeable H315 H
Terminal de pesaje PUE CY10
Báscula multifuncional CY10
Módulo de pesaje MAS
Báscula de plataforma empotrada inoxidable H315.4 H/Z
Módulo de pesaje MPS
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H
Báscula de plataforma C315.4
Balanza de precisión C32.PM
Báscula Pesapersonas C315.O
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H.LD

Báscula Pesapersonas C315.OW
Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
Básculas de carriles H315 2K
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H
Balanza de precisión WLC C/2
Microbalanza MYA 5Y
Balanzas para ganado H315 4I.S
Balanza de precisión PS R1
Balanza analítica XA 5Y
Balanza de precisión PS 5Y
Básculas para paquetería
Analizador de Humedad
PMV 5Y
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H
Microbalanza XA 5Y.M
Terminal de pesaje PUE C315
Balanza analítica AS R1 PLUS
Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
Balanza de cama C315.4B
Terminal de pesaje PUE H315
Báscula de silla C315.K
Microbalanza para pesar stents XA 5Y.M.A.S
Básculas de carriles inoxidables H315
Balanza de cama con rampa C315.8B